



Anschluß-Gewinde <i>connecting thread</i>	Innen-φ X Schnurstärke <i>inner-φ X cord thickness</i>	ArtikelNr. <i>Part no.</i>
M 12x1,5	9x2	5212 2000
M 16x1,5	13x2	5212 2010
M 20x1,5	17x2	5212 2020
M 12x1,5	9 x 1,5	5212 2001
M 16x1,5	13 x 1,5	5212 2011
M 20x1,5	17 x 1,5	5212 2021
M 25x1,5	22 x 2	5212 2030
M 32x1,5	28 x 2	5212 2040
M 40x1,5	36 x 2	5212 2050
M 50x1,5	46 x 2	5212 2060
M 63x1,5	57 x 2	5212 2070

Technische Änderungen vorbehalten
Technical subject to change without notice

Toleranzen / tolerances:		Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:	
Bearb. / edited		Datum / date		Name / name		Geprüft / checked		Datum / date		Name / name	
		20.04.2000		M. Schmid				10.03.2006		M. Zankl	
Maßangaben in dimension units		mm									
Projektion / projection:		Maßstab / scale:		Benennung / name:							
		2:1		SKINDICHT O-RING M FKM DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT O-RING M FKM TECH. DATA SHEET							
02		03.03.2023 MOME3		06.03.2023 D. Müller		Zeichnungs-Nr. / drawing no.:				Blatt / sheet:	
						DM52122000DE_EN				1/1	
Ind. vs		Änderungs-Nr. / change number		Datum / date		Ersatz für / substitute for: DM52122000DE_EN VS01				Dok. Art / doc. type	
		Bearb./edited		Gepr./check.						LDM	
										DIN A 4	

