

|                          |                               |   |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| 44429018                 | <b>DATENBLATT</b>             |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | <b>EPIC® MC KOAX-KONTAKTE</b> |   |

## Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder



| Artikel-Nummer             | Artikel                     | Version | Oberfläche | Für Leitungstyp |
|----------------------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------|
| <b>Lötanschluss</b>        |                             |         |            |                 |
| 44429018                   | EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU  | Stift   | Au         | RG 58 CU        |
| 44429017                   | EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU  | Buchse  | Au         | RG 58 CU        |
| 44429020                   | EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU | Stift   | Au         | RG 180 BU       |
| 44429019                   | EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU | Buchse  | Au         | RG 180 BU       |
| 44429022                   | EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU | Stift   | Au         | RG 187 AU       |
| 44429021                   | EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU | Buchse  | Au         | RG 187 AU       |
| <b>Löt-/Crimpanschluss</b> |                             |         |            |                 |
| 11214200                   | MC SLEM KOAX KONTAKTSTIFT   | Stift   | Au         | RG 58           |
| 11219200                   | MC BLEM KOAX KONTAKTBUCHSE  | Buchse  | Au         | RG 58           |



|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB44429018DE<br>Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE

|                          |                               |   |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| 44429018                 | <b>DATENBLATT</b>             |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | <b>EPIC® MC KOAX-KONTAKTE</b> |   |



### Info

Neu: 75Ohm Kontakte

### Produkteigenschaften

Lötanschluss: Der Innenleiter und der Schirm des KOAX-Kabels werden angelötet

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB44429018DE<br>Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|