

61820900	DATENBLATT
Gültig ab: 14.04.2025	Bezeichnungsringe PC

Kombinationskennzeichnung für Kabel und Leitungen, zum aufclipsen.

Material: Polycarbonat

Technische Merkmale:

Zeichen	Alphanumerisch und Sonderzeichen
Druck	Heißprägedruck
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C
Leiterquerschnitt	0,5 bis 6mm²
Leiterdurchmesser	2,4 bis 6,2mm

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse	V0 nach UL94
Halogenfrei	ja
UV-Beständigkeit	ja

Farbe: Gelb mit Schwarzem Aufdruck



Artikel Nr.	Bezeichnung	Zeichen	Kabelaußen- durchmesser mm	Querschnitt mm²
Markierhülsen PC 0,5 – 1,5mm²				
61820900	Markierhülse PC 10/0	0	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820910	Markierhülse PC 10/1	1	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820920	Markierhülse PC 10/2	2	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820930	Markierhülse PC 10/3	3	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820940	Markierhülse PC 10/4	4	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820950	Markierhülse PC 10/5	5	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820960	Markierhülse PC 10/6	6	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820970	Markierhülse PC 10/7	7	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820980	Markierhülse PC 10/8	8	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61820990	Markierhülse PC 10/9	9	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821000	Markierhülse PC 10/BLANKO	Blanko	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821010	Markierhülse PC 10/A	A	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821020	Markierhülse PC 10/B	B	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821030	Markierhülse PC 10/C	C	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821040	Markierhülse PC 10/D	D	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821050	Markierhülse PC 10/E	E	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821060	Markierhülse PC 10/F	F	2,4 - 3	0,5 – 1,5
61821070	Markierhülse PC 10/G	G	2,4 - 3	0,5 – 1,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

61820900	DATENBLATT
Gültig ab: 14.04.2025	Bezeichnungsringe PC

61821080	Markierhülse PC 10/H	H	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821090	Markierhülse PC 10/I	I	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821100	Markierhülse PC 10/J	J	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821110	Markierhülse PC 10/K	K	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821120	Markierhülse PC 10/L	L	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821130	Markierhülse PC 10/M	M	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821140	Markierhülse PC 10/N	N	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821150	Markierhülse PC 10/O	O	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821160	Markierhülse PC 10/P	P	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821170	Markierhülse PC 10/Q	Q	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821180	Markierhülse PC 10/R	R	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821190	Markierhülse PC 10/S	S	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821200	Markierhülse PC 10/T	T	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821210	Markierhülse PC 10/U	U	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821220	Markierhülse PC 10/V	V	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821230	Markierhülse PC 10/W	W	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821240	Markierhülse PC 10/X	X	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821250	Markierhülse PC 10/Y	Y	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821260	Markierhülse PC 10/Z	Z	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821270	Markierhülse PC 10/ /	/	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821280	Markierhülse PC 10/. PUNKT	.	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821290	Markierhülse PC 10/, KOMMA	,	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821300	Markierhülse PC 10/:	:	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821310	Markierhülse PC 10/=	=	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821320	Markierhülse PC 10/Erde	Erde	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821360	Markierhülse PC 10/+ PLUS	+	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821370	Markierhülse PC 10/- MINUS	-	2,4 - 3	0,5 - 1,5
61821380	Markierhülse PC 10/~ SINUS	~	2,4 - 3	0,5 - 1,5
Markierhülsen PC 1,5 – 2,5 mm²				
61821400	Markierhülse PC 20/0	0	3 - 4	1,5 - 2,5
61821410	Markierhülse PC 20/1	1	3 - 4	1,5 - 2,5
61821420	Markierhülse PC 20/2	2	3 - 4	1,5 - 2,5
61821430	Markierhülse PC 20/3	3	3 - 4	1,5 - 2,5
61821440	Markierhülse PC 20/4	4	3 - 4	1,5 - 2,5
61821450	Markierhülse PC 20/5	5	3 - 4	1,5 - 2,5
61821460	Markierhülse PC 20/6	6	3 - 4	1,5 - 2,5
61821470	Markierhülse PC 20/7	7	3 - 4	1,5 - 2,5

61820900	DATENBLATT
Gültig ab: 14.04.2025	Bezeichnungsringe PC

61821480	Markierhülse PC 20/8	8	3 - 4	1,5 - 2,5
61821490	Markierhülse PC 20/9	9	3 - 4	1,5 - 2,5
61821500	Markierhülse PC 20/ BLANKO	Blanko	3 - 4	1,5 - 2,5
61821510	Markierhülse PC 20/A	A	3 - 4	1,5 - 2,5
61821520	Markierhülse PC 20/B	B	3 - 4	1,5 - 2,5
61821530	Markierhülse PC 20/C	C	3 - 4	1,5 - 2,5
61821540	Markierhülse PC 20/D	D	3 - 4	1,5 - 2,5
61821550	Markierhülse PC 20/E	E	3 - 4	1,5 - 2,5
61821560	Markierhülse PC 20/F	F	3 - 4	1,5 - 2,5
61821570	Markierhülse PC 20/G	G	3 - 4	1,5 - 2,5
61821580	Markierhülse PC 20/H	H	3 - 4	1,5 - 2,5
61821590	Markierhülse PC 20/I	I	3 - 4	1,5 - 2,5
61821600	Markierhülse PC 20/J	J	3 - 4	1,5 - 2,5
61821610	Markierhülse PC 20/K	K	3 - 4	1,5 - 2,5
61821620	Markierhülse PC 20/L	L	3 - 4	1,5 - 2,5
61821630	Markierhülse PC 20/M	M	3 - 4	1,5 - 2,5
61821640	Markierhülse PC 20/N	N	3 - 4	1,5 - 2,5
61821650	Markierhülse PC 20/O	O	3 - 4	1,5 - 2,5
61821660	Markierhülse PC 20/P	P	3 - 4	1,5 - 2,5
61821670	Markierhülse PC 20/Q	Q	3 - 4	1,5 - 2,5
61821680	Markierhülse PC 20/R	R	3 - 4	1,5 - 2,5
61821690	Markierhülse PC 20/S	S	3 - 4	1,5 - 2,5
61821700	Markierhülse PC 20/T	T	3 - 4	1,5 - 2,5
61821710	Markierhülse PC 20/U	U	3 - 4	1,5 - 2,5
61821720	Markierhülse PC 20/V	V	3 - 4	1,5 - 2,5
61821730	Markierhülse PC 20/W	W	3 - 4	1,5 - 2,5
61821740	Markierhülse PC 20/X	X	3 - 4	1,5 - 2,5
61821750	Markierhülse PC 20/Y	Y	3 - 4	1,5 - 2,5
61821760	Markierhülse PC 20/Z	Z	3 - 4	1,5 - 2,5
61821770	Markierhülse PC 20//	/	3 - 4	1,5 - 2,5
61821780	Markierhülse PC 20/. PUNKT	.	3 - 4	1,5 - 2,5
61821790	Markierhülse PC 20/, KOMMA	,	3 - 4	1,5 - 2,5
61821800	Markierhülse PC 20/:	:	3 - 4	1,5 - 2,5
61821810	Markierhülse PC 20/=	=	3 - 4	1,5 - 2,5
61821820	Markierhülse PC 20/ Erde	Erde	3 - 4	1,5 - 2,5
61821860	Markierhülse PC 20/+ PLUS	+	3 - 4	1,5 - 2,5
61821870	Markierhülse PC 20/- MINUS	-	3 - 4	1,5 - 2,5

61820900	DATENBLATT
Gültig ab: 14.04.2025	Bezeichnungsringe PC

61821880	Markierhülse PC 20/~ SINUS	~	3 - 4	1,5 - 2,5
Markierhülsen PC 2,5 - 4mm²				
61821900	Markierhülse PC 30/0	0	4 - 5	2,5 - 4
61821910	Markierhülse PC 30/1	1	4 - 5	2,5 - 4
61821920	Markierhülse PC 30/2	2	4 - 5	2,5 - 4
61821930	Markierhülse PC 30/3	3	4 - 5	2,5 - 4
61821940	Markierhülse PC 30/4	4	4 - 5	2,5 - 4
61821950	Markierhülse PC 30/5	5	4 - 5	2,5 - 4
61821960	Markierhülse PC 30/6	6	4 - 5	2,5 - 4
61821970	Markierhülse PC 30/7	7	4 - 5	2,5 - 4
61821980	Markierhülse PC 30/8	8	4 - 5	2,5 - 4
61821990	Markierhülse PC 30/9	9	4 - 5	2,5 - 4
61822000	Markierhülse PC 30/ BLANKO	Blanko	4 - 5	2,5 - 4
61822010	Markierhülse PC 30/A	A	4 - 5	2,5 - 4
61822020	Markierhülse PC 30/B	B	4 - 5	2,5 - 4
61822030	Markierhülse PC 30/C	C	4 - 5	2,5 - 4
61822040	Markierhülse PC 30/D	D	4 - 5	2,5 - 4
61822050	Markierhülse PC 30/E	E	4 - 5	2,5 - 4
61822060	Markierhülse PC 30/F	F	4 - 5	2,5 - 4
61822070	Markierhülse PC 30/G	G	4 - 5	2,5 - 4
61822080	Markierhülse PC 30/H	H	4 - 5	2,5 - 4
61822090	Markierhülse PC 30/I	I	4 - 5	2,5 - 4
61822100	Markierhülse PC 30/J	J	4 - 5	2,5 - 4
61822110	Markierhülse PC 30/K	K	4 - 5	2,5 - 4
61822120	Markierhülse PC 30/L	L	4 - 5	2,5 - 4
61822130	Markierhülse PC 30/M	M	4 - 5	2,5 - 4
61822140	Markierhülse PC 30/N	N	4 - 5	2,5 - 4
61822150	Markierhülse PC 30/O	O	4 - 5	2,5 - 4
61822160	Markierhülse PC 30/P	P	4 - 5	2,5 - 4
61822170	Markierhülse PC 30/Q	Q	4 - 5	2,5 - 4
61822180	Markierhülse PC 30/R	R	4 - 5	2,5 - 4
61822190	Markierhülse PC 30/S	S	4 - 5	2,5 - 4
61822200	Markierhülse PC 30/T	T	4 - 5	2,5 - 4
61822210	Markierhülse PC 30/U	U	4 - 5	2,5 - 4
61822220	Markierhülse PC 30/V	V	4 - 5	2,5 - 4
61822230	Markierhülse PC 30/W	W	4 - 5	2,5 - 4
61822240	Markierhülse PC 30/X	X	4 - 5	2,5 - 4
61822250	Markierhülse PC 30/Y	Y	4 - 5	2,5 - 4

61820900	DATENBLATT
Gültig ab: 14.04.2025	Bezeichnungsringe PC

61822260	Markierhülse PC 30/Z	Z	4 - 5	2,5 - 4
61822270	Markierhülse PC 30//	/	4 - 5	2,5 - 4
61822280	Markierhülse PC 30/. PUNKT	.	4 - 5	2,5 - 4
61822290	Markierhülse PC 30/, KOMMA	,	4 - 5	2,5 - 4
61822300	Markierhülse PC 30/:	:	4 - 5	2,5 - 4
61822310	Markierhülse PC 30/=	=	4 - 5	2,5 - 4
61822320	Markierhülse PC 30/ Erde	Erde	4 - 5	2,5 - 4
61822360	Markierhülse PC 30/+ PLUS	+	4 - 5	2,5 - 4
61822370	Markierhülse PC 30/- MINUS	-	4 - 5	2,5 - 4
61822380	Markierhülse PC 30/~ SINUS	~	4 - 5	2,5 - 4
Markierhülsen PC 4 – 6 mm²				
61822400	Markierhülse PC 40/0	0	5 – 6,2	4 - 6
61822410	Markierhülse PC 40/1	1	5 – 6,2	4 - 6
61822420	Markierhülse PC 40/2	2	5 – 6,2	4 - 6
61822430	Markierhülse PC 40/3	3	5 – 6,2	4 - 6
61822440	Markierhülse PC 40/4	4	5 – 6,2	4 - 6
61822450	Markierhülse PC 40/5	5	5 – 6,2	4 - 6
61822460	Markierhülse PC 40/6	6	5 – 6,2	4 - 6
61822470	Markierhülse PC 40/7	7	5 – 6,2	4 - 6
61822480	Markierhülse PC 40/8	8	5 – 6,2	4 - 6
61822490	Markierhülse PC 40/9	9	5 – 6,2	4 - 6
61822500	Markierhülse PC 40/ BLANKO	Blanko	5 – 6,2	4 - 6
61822510	Markierhülse PC 40/A	A	5 – 6,2	4 - 6
61822520	Markierhülse PC 40/B	B	5 – 6,2	4 - 6
61822530	Markierhülse PC 40/C	C	5 – 6,2	4 - 6
61822540	Markierhülse PC 40/D	D	5 – 6,2	4 - 6
61822550	Markierhülse PC 40/E	E	5 – 6,2	4 - 6
61822560	Markierhülse PC 40/F	F	5 – 6,2	4 - 6
61822570	Markierhülse PC 40/G	G	5 – 6,2	4 - 6
61822580	Markierhülse PC 40/H	H	5 – 6,2	4 - 6
61822590	Markierhülse PC 40/I	I	5 – 6,2	4 - 6
61822600	Markierhülse PC 40/J	J	5 – 6,2	4 - 6
61822610	Markierhülse PC 40/K	K	5 – 6,2	4 - 6
61822620	Markierhülse PC 40/L	L	5 – 6,2	4 - 6
61822630	Markierhülse PC 40/M	M	5 – 6,2	4 - 6
61822640	Markierhülse PC 40/N	N	5 – 6,2	4 - 6

61820900	DATENBLATT
Gültig ab: 14.04.2025	Bezeichnungsringe PC

61822650	Markierhülse PC 40/O	O	5 – 6,2	4 – 6
61822660	Markierhülse PC 40/P	P	5 – 6,2	4 – 6
61822670	Markierhülse PC 40/Q	Q	5 – 6,2	4 – 6
61822680	Markierhülse PC 40/R	R	5 – 6,2	4 – 6
61822690	Markierhülse PC 40/S	S	5 – 6,2	4 – 6
61822700	Markierhülse PC 40/T	T	5 – 6,2	4 – 6
61822710	Markierhülse PC 40/U	U	5 – 6,2	4 – 6
61822720	Markierhülse PC 40/V	V	5 – 6,2	4 – 6
61822730	Markierhülse PC 40/W	W	5 – 6,2	4 – 6
61822740	Markierhülse PC 40/X	X	5 – 6,2	4 – 6
61822750	Markierhülse PC 40/Y	Y	5 – 6,2	4 – 6
61822760	Markierhülse PC 40/Z	Z	5 – 6,2	4 – 6
61822770	Markierhülse PC 40//	/	5 – 6,2	4 – 6
61822780	Markierhülse PC 40/. PUNKT	.	5 – 6,2	4 – 6
61822790	Markierhülse PC 40/, KOMMA	,	5 – 6,2	4 – 6
61822800	Markierhülse PC 40/:	:	5 – 6,2	4 – 6
61822810	Markierhülse PC 40/=	=	5 – 6,2	4 – 6
61822820	Markierhülse PC 40/ Erde	Erde	5 – 6,2	4 – 6
61822860	Markierhülse PC 40/+ PLUS	+	5 – 6,2	4 – 6
61822870	Markierhülse PC 40/- MINUS	-	5 – 6,2	4 – 6
61822880	Markierhülse PC 40/~ SINUS	~	5 – 6,2	4 – 6

Handelsware, kein Lapp-Produkt.