

55502710	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LGS-2	


SILVYN® LGS-2 ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für drehbare Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.



Material: Messing, vernickelt

Eigenschaften: Hohe Mechanische Eigenschaften
Öl beständig
Korrosion beständig

Temperaturbereich: -50°C bis +300°C

Norm Referenzen: 
EN 61386

Schutzart: IP 54

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Gewinde	Innen Ø mm	Gewindelänge mm	Gesamtlänge mm	SW
5550 2710	SILVYN® LGS-2 PG 7	10	PG 7	5,6	8,0	30,2	13
5550 2720	SILVYN® LGS-2 PG 9	12	PG 9	8,5	8,0	32,2	17
5550 2730	SILVYN® LGS-2 PG 11	16	PG 11	11,5	10,0	34,2	22
5550 2740	SILVYN® LGS-2 PG 13,5	16	PG 13,5	15,3	10,0	35,5	24
5550 2750	SILVYN® LGS-2 PG 16	20	PG 16	15,3	10,0	35,5	24
5550 2760	SILVYN® LGS-2 PG 21	25	PG 21	19,1	12,0	43,7	29
5550 2770	SILVYN® LGS-2 PG 29	32	PG 29	26,2	13,0	48,0	38
5550 2780	SILVYN® LGS-2 PG 36	40	PG 36	34,2	14,0	51,2	48
5550 2790	SILVYN® LGS-2 PG 48	63	PG 48	54,5	16,0	61,2	70

Passender Schlauch: SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55502710DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------