



M	ØA	C	D	O-Ring	Artikel-Nr. / Part no.
M 12x1,5	14	7,5	5	9 x 2	52103105
M 16x1,5	18	8	5	13 x 2	52103115
M 20x1,5	22	9,5	6	17 x 2	52103125
M 25x1,5	28	11	7	22 x 2	52103135
M 32x1,5	35	12	8	28 x 2	52103145
M 40x1,5	44	13	9	36 x 2	52103155
M 50x1,5	54	15	9	46 x 2	52103165
M 63x1,5	70	16	10	57 x 2	52103175
M 75x1,5	80	17	11	65 x 2	52103195

Toleranzen / tolerances:		Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:	
Bearb. / edited		Datum / date		Name / name		Geprüft / checked		Datum / date		Name / name	
		20.12.1999		M. Schmid		09.10.2006		D. Müller		Maßangaben in mm	
Projektion / projection:		Maßstab / scale:		Benennung / name:							
		2:1 (M20)		SKINDICHT BL-M MIT O-RING DATEN UND MONTAGEBLATT SKINDICHT BL-M WITH O-RING TECHNICAL DATA SHEET							
01		510000001977		17.04.2020 THSC6		23.04.2020 DAMU1				Zeichnungs-Nr. / drawing no.:	
Ind. vs		Änderungs-Nr. / change number		Datum / date		Bearb./edited		Gepr./check.		DM52103105DE_EN	
										Blatt / sheet: 1/1	
										Dok. Art / doc. type: LDM	
										DIN A 4	
Ersatz für / substitute for: DM20103105DE_EN VS00											