

CE6326	DATENBLATT	
Gültig ab: 14.11.2018	EPIC® CE6326 RJ45 MODULAR STECKER	

Beschreibung

- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen garantiert eine hohe Flexibilität.
- RJ45 Steckverbinder zur Verwendung im Modul MCS 8 RJ45



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	MC Modul
Version	Stift
Kontakte	8
Leitungsanschluss	IDC/Schneidklemmanschluss: Cat5. AWG24-26
Temperaturbereich	-20°C bis +85°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	max. 125V
Bemessungsstrom	max. 1,5 A
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
----------	----------------------------



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Creator: MANA2/PDP Released: IVSE1/PDP	Dokument: DBCE6326DE Version: 01	Seite 1 von 1
---	-------------------------------------	---------------