



1


Montageausschnitt  
panel cut-out



Orientierung vom Gehäuse  
orientation of the housing




4




Siehe Montageanleitung für Einsatz  
See installation instruction for insert

2



MAX. 12 Nm  
SW 24 (M20x1,5)

5



Gültig für / valid for:

10422506 EPIC® H-A 3 MEGS

**Hinweis / Note:**

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
*If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*

**Sicherheitsinformationen / Safety informations:**

**ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**

**CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

**ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT**