


55501640	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® HG-M / HW-M	

SILVYN® HG-M und HW-M sind Schlauchverschraubungen aus Polyamid für den Wellrohrschlauch SILVYN® HCC. Die Verschraubungen haben ein Schnellmontagesystem für eine einfache und schnelle Montage und Demontage. Zudem ist die Verbindung Zugfest und hat eine hohe Dichtigkeit.



- Material:** PA 6
- Eigenschaften:** Schnelle und einfache Montage und Demontage
Zugfest
- Temperaturbereich:** -25°C bis +105°C
- Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)
- Bemerkung:** Halogenfrei
- Schutzart:** IP65

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewinde	Länge mm	Gewinde Länge mm	Durchmesser mm	SW
SILVYN® HG-M						
5550 1600	SILVYN® HG-M 12x1,5 BK	M12x1,5	26,3	8	21	21
5550 1610	SILVYN® HG-M 16x1,5 BK	M16x1,5	29,4	10,5	24,7	25
5550 1620	SILVYN® HG-M 20x1,5 BK	M20x1,5	36	12	29,8	30
5550 1630	SILVYN® HG-M 25x1,5 BK	M25x1,5	45,4	15	37,2	38
5550 1640	SILVYN® HG-M 32x1,5 BK	M32x1,5	47	15	45	45
5550 1650	SILVYN® HG-M 40x1,5 BK	M40x1,5	53	15	56,2	57
5550 1660	SILVYN® HG-M 50x1,5 BK	M50x1,5	57,4	15	68	68
5550 1670	SILVYN® HG-M 63x1,5 BK	M63x1,5	74	20	82	82
SILVYN® HW-M						
5550 1680	SILVYN® HW-M 12x1,5 BK	M12x1,5	36,3	8	21	21
5550 1690	SILVYN® HW-M 16x1,5 BK	M16x1,5	42,9	10,5	24,7	25
5550 1700	SILVYN® HW-M 20x1,5 BK	M20x1,5	51,5	12	29,8	30
5550 1710	SILVYN® HW-M 25x1,5 BK	M25x1,5	64,4	15	37,2	38
5550 1720	SILVYN® HW-M 32x1,5 BK	M32x1,5	75	15	45	45

Passend für: SILVYN® HCC

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55501640DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------