


6440 0254	DATENBLATT	
Gültig ab: 23.04.2018	SILVYN® ZHLS	

Technische Zeichnung:



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nennweite Zoll	Durchmesser mm		Max. Biegeradius mm		Gewicht Kg/m
		ID	AD	statisch	dynamisch	
6440 0254	1/4"	6,4	11,5	40	50	0,2
6440 0255	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2
6440 0256	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
6440 0257	1/2"	16,0	21,1	75	110	0,4
6440 0258	3/4"	21,0	26,4	90	140	0,6
6440 0259	1"	26,5	33,1	120	170	0,8
6440 0260	1 1/4"	35,1	41,8	135	215	1,1
6440 0261	1 1/2"	40,3	47,8	165	250	1,5
6440 0266	2"	51,6	59,9	210	300	2,0