

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

Bezeichnungsring zur Markierung von Kabel und Leitungen.

Material: POM

Technische Merkmale:


Zeichen: Alphanumerisch und Sonderzeichen
 Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
 Leiterquerschnitt: 0,32 bis 6mm²
 Leiterdurchmesser: 0,85 bis 6mm



Weitere Eigenschaften:

Brandklasse: HB nach UL94
 Halogenfrei: Ja

Farbe: Weiß



Artikel Nr.	Bezeichnung	Zeichen	Kabelaußendurchmesser mm	Querschnitt mm ²
PLIOSNAP Glasfaser				
61919400	PLIOSNAP 0-0 WH	0	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919401	PLIOSNAP 0-1 WH	1	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919402	PLIOSNAP 0-2 WH	2	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919403	PLIOSNAP 0-3 WH	3	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919404	PLIOSNAP 0-4 WH	4	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919405	PLIOSNAP 0-5 WH	5	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919406	PLIOSNAP 0-6 WH	6	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919407	PLIOSNAP 0-7 WH	7	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919408	PLIOSNAP 0-8 WH	8	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919409	PLIOSNAP 0-9 WH	9	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel
61919410	PLIOSNAP 0-A WH	A	0,85 - 1,1	Glasfaserkabel

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

61919411	PLIOSNAP 0-B WH	B	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919412	PLIOSNAP 0-C WH	C	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919413	PLIOSNAP 0-D WH	D	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919414	PLIOSNAP 0-E WH	E	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919415	PLIOSNAP 0-F WH	F	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919416	PLIOSNAP 0-G WH	G	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919417	PLIOSNAP 0-H WH	H	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919418	PLIOSNAP 0-I WH	I	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919419	PLIOSNAP 0-J WH	J	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919420	PLIOSNAP 0-K WH	K	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919421	PLIOSNAP 0-L WH	L	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919422	PLIOSNAP 0-M WH	M	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919423	PLIOSNAP 0-N WH	N	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919424	PLIOSNAP 0-O WH	O	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919425	PLIOSNAP 0-P WH	P	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919426	PLIOSNAP 0-Q WH	Q	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919427	PLIOSNAP 0-R WH	R	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919428	PLIOSNAP 0-S WH	S	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919429	PLIOSNAP 0-T WH	T	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919430	PLIOSNAP 0-U WH	U	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919431	PLIOSNAP 0-V WH	V	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919432	PLIOSNAP 0-W WH	W	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919433	PLIOSNAP 0-XWH	X	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919434	PLIOSNAP 0-Y WH	Y	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919435	PLIOSNAP 0-Z WH	Z	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919436	PLIOSNAP 0-PLUS WH	+	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919437	PLIOSNAP 0-MINUS WH	-	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919438	PLIOSNAP 0-PUNKT WH	.	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
61919439	PLIOSNAP 0- DOPPELPUNKT WH	:	0,85 – 1,1	Glasfaserkabel
PLIOSNAP 0,32mm²				
61919440	PLIOSNAP 1-0 WH	0	1 – 1,4	0,32
61919441	PLIOSNAP 1-1 WH	1	1 – 1,4	0,32
61919442	PLIOSNAP 1-2 WH	2	1 – 1,4	0,32
61919443	PLIOSNAP 1-3 WH	3	1 – 1,4	0,32
61919444	PLIOSNAP 1-4 WH	4	1 – 1,4	0,32
61919445	PLIOSNAP 1-5 WH	5	1 – 1,4	0,32
61919446	PLIOSNAP 1-6 WH	6	1 – 1,4	0,32
61919447	PLIOSNAP 1-7 WH	7	1 – 1,4	0,32

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungenringe PLIOSNAP

61919448	PLIOSNAP 1-8 WH	8	1 - 1,4	0,32
61919449	PLIOSNAP 1-9 WH	9	1 - 1,4	0,32
61919450	PLIOSNAP 1-A WH	A	1 - 1,4	0,32
61919451	PLIOSNAP 1-B WH	B	1 - 1,4	0,32
61919452	PLIOSNAP 1-C WH	C	1 - 1,4	0,32
61919453	PLIOSNAP 1-D WH	D	1 - 1,4	0,32
61919454	PLIOSNAP 1-E WH	E	1 - 1,4	0,32
61919455	PLIOSNAP 1-F WH	F	1 - 1,4	0,32
61919456	PLIOSNAP 1-G WH	G	1 - 1,4	0,32
61919457	PLIOSNAP 1-H WH	H	1 - 1,4	0,32
61919458	PLIOSNAP 1-I WH	I	1 - 1,4	0,32
61919459	PLIOSNAP 1-J WH	J	1 - 1,4	0,32
61919460	PLIOSNAP 1-K WH	K	1 - 1,4	0,32
61919461	PLIOSNAP 1-L WH	L	1 - 1,4	0,32
61919462	PLIOSNAP 1-M WH	M	1 - 1,4	0,32
61919463	PLIOSNAP 1-N WH	N	1 - 1,4	0,32
61919464	PLIOSNAP 1-O WH	O	1 - 1,4	0,32
61919465	PLIOSNAP 1-P WH	P	1 - 1,4	0,32
61919466	PLIOSNAP 1-Q WH	Q	1 - 1,4	0,32
61919467	PLIOSNAP 1-R WH	R	1 - 1,4	0,32
61919468	PLIOSNAP 1-S WH	S	1 - 1,4	0,32
61919469	PLIOSNAP 1-T WH	T	1 - 1,4	0,32
61919470	PLIOSNAP 1-U WH	U	1 - 1,4	0,32
61919471	PLIOSNAP 1-V WH	V	1 - 1,4	0,32
61919472	PLIOSNAP 1-W WH	W	1 - 1,4	0,32
61919473	PLIOSNAP 1-XWH	X	1 - 1,4	0,32
61919474	PLIOSNAP 1-Y WH	Y	1 - 1,4	0,32
61919475	PLIOSNAP 1-Z WH	Z	1 - 1,4	0,32
61919476	PLIOSNAP 1-PLUS WH	+	1 - 1,4	0,32
61919477	PLIOSNAP 1-MINUS WH	-	1 - 1,4	0,32
61919478	PLIOSNAP 1-PUNKT WH	.	1 - 1,4	0,32
61919479	PLIOSNAP 1-DOPPELPUNKT WH	:	1 - 1,4	0,32
PLIOSNAP 0,5mm²				
61919480	PLIOSNAP 2-0 WH	0	1,4 - 1,8	0,50
61919481	PLIOSNAP 2-1 WH	1	1,4 - 1,8	0,50
61919482	PLIOSNAP 2-2 WH	2	1,4 - 1,8	0,50
61919483	PLIOSNAP 2-3 WH	3	1,4 - 1,8	0,50
61919484	PLIOSNAP 2-4 WH	4	1,4 - 1,8	0,50

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungenringe PLIOSNAP

61919485	PLIOSNAP 2-5 WH	5	1,4 – 1,8	0,50
61919486	PLIOSNAP 2-6 WH	6	1,4 – 1,8	0,50
61919487	PLIOSNAP 2-7 WH	7	1,4 – 1,8	0,50
61919488	PLIOSNAP 2-8 WH	8	1,4 – 1,8	0,50
61919489	PLIOSNAP 2-9 WH	9	1,4 – 1,8	0,50
61919490	PLIOSNAP 2-A WH	A	1,4 – 1,8	0,50
61919491	PLIOSNAP 2-B WH	B	1,4 – 1,8	0,50
61919492	PLIOSNAP 2-C WH	C	1,4 – 1,8	0,50
61919493	PLIOSNAP 2-D WH	D	1,4 – 1,8	0,50
61919494	PLIOSNAP 2-E WH	E	1,4 – 1,8	0,50
61919495	PLIOSNAP 2-F WH	F	1,4 – 1,8	0,50
61919496	PLIOSNAP 2-G WH	G	1,4 – 1,8	0,50
61919497	PLIOSNAP 2-H WH	H	1,4 – 1,8	0,50
61919498	PLIOSNAP 2-I WH	I	1,4 – 1,8	0,50
61919499	PLIOSNAP 2-J WH	J	1,4 – 1,8	0,50
61919500	PLIOSNAP 2-K WH	K	1,4 – 1,8	0,50
61919501	PLIOSNAP 2-L WH	L	1,4 – 1,8	0,50
61919502	PLIOSNAP 2-M WH	M	1,4 – 1,8	0,50
61919503	PLIOSNAP 2-N WH	N	1,4 – 1,8	0,50
61919504	PLIOSNAP 2-O WH	O	1,4 – 1,8	0,50
61919505	PLIOSNAP 2-P WH	P	1,4 – 1,8	0,50
61919506	PLIOSNAP 2-Q WH	Q	1,4 – 1,8	0,50
61919507	PLIOSNAP 2-R WH	R	1,4 – 1,8	0,50
61919508	PLIOSNAP 2-S WH	S	1,4 – 1,8	0,50
61919509	PLIOSNAP 2-T WH	T	1,4 – 1,8	0,50
61919510	PLIOSNAP 2-U WH	U	1,4 – 1,8	0,50
61919511	PLIOSNAP 2-V WH	V	1,4 – 1,8	0,50
61919512	PLIOSNAP 2-W WH	W	1,4 – 1,8	0,50
61919513	PLIOSNAP 2-XWH	X	1,4 – 1,8	0,50
61919514	PLIOSNAP 2-Y WH	Y	1,4 – 1,8	0,50
61919515	PLIOSNAP 2-Z WH	Z	1,4 – 1,8	0,50
61919516	PLIOSNAP 2-PLUS WH	+	1,4 – 1,8	0,50
61919517	PLIOSNAP 2-MINUS WH	-	1,4 – 1,8	0,50
61919518	PLIOSNAP 2-PUNKT WH	.	1,4 – 1,8	0,50
61919519	PLIOSNAP 2-DOPPELPUNKT WH	:	1,4 – 1,8	0,50
PLIOSNAP 0,75mm²				
61919520	PLIOSNAP 3-0 WH	0	1,9 – 2,6	0,75
61919521	PLIOSNAP 3-1 WH	1	1,9 – 2,6	0,75

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

61919522	PLIOSNAP 3-2 WH	2	1,9 – 2,6	0,75
61919523	PLIOSNAP 3-3 WH	3	1,9 – 2,6	0,75
61919524	PLIOSNAP 3-4 WH	4	1,9 – 2,6	0,75
61919525	PLIOSNAP 3-5 WH	5	1,9 – 2,6	0,75
61919526	PLIOSNAP 3-6 WH	6	1,9 – 2,6	0,75
61919527	PLIOSNAP 3-7 WH	7	1,9 – 2,6	0,75
61919528	PLIOSNAP 3-8 WH	8	1,9 – 2,6	0,75
61919529	PLIOSNAP 3-9 WH	9	1,9 – 2,6	0,75
61919530	PLIOSNAP 3-A WH	A	1,9 – 2,6	0,75
61919531	PLIOSNAP 3-B WH	B	1,9 – 2,6	0,75
61919532	PLIOSNAP 3-C WH	C	1,9 – 2,6	0,75
61919533	PLIOSNAP 3-D WH	D	1,9 – 2,6	0,75
61919534	PLIOSNAP 3-E WH	E	1,9 – 2,6	0,75
61919535	PLIOSNAP 3-F WH	F	1,9 – 2,6	0,75
61919536	PLIOSNAP 3-G WH	G	1,9 – 2,6	0,75
61919537	PLIOSNAP 3-H WH	H	1,9 – 2,6	0,75
61919538	PLIOSNAP 3-I WH	I	1,9 – 2,6	0,75
61919539	PLIOSNAP 3-J WH	J	1,9 – 2,6	0,75
61919540	PLIOSNAP 3-K WH	K	1,9 – 2,6	0,75
61919541	PLIOSNAP 3-L WH	L	1,9 – 2,6	0,75
61919542	PLIOSNAP 3-M WH	M	1,9 – 2,6	0,75
61919543	PLIOSNAP 3-N WH	N	1,9 – 2,6	0,75
61919544	PLIOSNAP 3-O WH	O	1,9 – 2,6	0,75
61919545	PLIOSNAP 3-P WH	P	1,9 – 2,6	0,75
61919546	PLIOSNAP 3-Q WH	Q	1,9 – 2,6	0,75
61919547	PLIOSNAP 3-R WH	R	1,9 – 2,6	0,75
61919548	PLIOSNAP 3-S WH	S	1,9 – 2,6	0,75
61919549	PLIOSNAP 3-T WH	T	1,9 – 2,6	0,75
61919550	PLIOSNAP 3-U WH	U	1,9 – 2,6	0,75
61919551	PLIOSNAP 3-V WH	V	1,9 – 2,6	0,75
61919552	PLIOSNAP 3-W WH	W	1,9 – 2,6	0,75
61919553	PLIOSNAP 3-XWH	X	1,9 – 2,6	0,75
61919554	PLIOSNAP 3-Y WH	Y	1,9 – 2,6	0,75
61919555	PLIOSNAP 3-Z WH	Z	1,9 – 2,6	0,75
61919556	PLIOSNAP 3-PLUS WH	+	1,9 – 2,6	0,75
61919557	PLIOSNAP 3-MINUS WH	-	1,9 – 2,6	0,75
61919558	PLIOSNAP 3-PUNKT WH	.	1,9 – 2,6	0,75
61919559	PLIOSNAP 3- DOPPELPUNKT WH	:	1,9 – 2,6	0,75

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

PLIOSNAP 1 – 1,5mm²				
61919560	PLIOSNAP 6-0 WH	0	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919561	PLIOSNAP 6-1 WH	1	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919562	PLIOSNAP 6-2 WH	2	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919563	PLIOSNAP 6-3 WH	3	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919564	PLIOSNAP 6-4 WH	4	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919565	PLIOSNAP 6-5 WH	5	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919566	PLIOSNAP 6-6 WH	6	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919567	PLIOSNAP 6-7 WH	7	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919568	PLIOSNAP 6-8 WH	8	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919569	PLIOSNAP 6-9 WH	9	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919570	PLIOSNAP 6-A WH	A	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919571	PLIOSNAP 6-B WH	B	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919572	PLIOSNAP 6-C WH	C	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919573	PLIOSNAP 6-D WH	D	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919574	PLIOSNAP 6-E WH	E	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919575	PLIOSNAP 6-F WH	F	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919576	PLIOSNAP 6-G WH	G	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919577	PLIOSNAP 6-H WH	H	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919578	PLIOSNAP 6-I WH	I	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919579	PLIOSNAP 6-J WH	J	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919580	PLIOSNAP 6-K WH	K	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919581	PLIOSNAP 6-L WH	L	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919582	PLIOSNAP 6-M WH	M	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919583	PLIOSNAP 6-N WH	N	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919584	PLIOSNAP 6-O WH	O	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919585	PLIOSNAP 6-P WH	P	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919586	PLIOSNAP 6-Q WH	Q	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919587	PLIOSNAP 6-R WH	R	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919588	PLIOSNAP 6-S WH	S	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919589	PLIOSNAP 6-T WH	T	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919590	PLIOSNAP 6-U WH	U	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919591	PLIOSNAP 6-V WH	V	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919592	PLIOSNAP 6-W WH	W	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919593	PLIOSNAP 6-XWH	X	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919594	PLIOSNAP 6-Y WH	Y	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919595	PLIOSNAP 6-Z WH	Z	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919596	PLIOSNAP 6-PLUS WH	+	2,6 – 3,5	1 – 1,5
61919597	PLIOSNAP 6-MINUS WH	-	2,6 – 3,5	1 – 1,5

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

61919598	PLIOSNAP 6-PUNKT WH	.	2,6 - 3,5	1 - 1,5
61919599	PLIOSNAP 6-DOPPELPUNKT WH	:	2,6 - 3,5	1 - 1,5
PLIOSNAP 2,5mm²				
61919600	PLIOSNAP 9-0 WH	0	3,2 - 4,5	2,5
61919601	PLIOSNAP 9-1 WH	1	3,2 - 4,5	2,5
61919602	PLIOSNAP 9-2 WH	2	3,2 - 4,5	2,5
61919603	PLIOSNAP 9-3 WH	3	3,2 - 4,5	2,5
61919604	PLIOSNAP 9-4 WH	4	3,2 - 4,5	2,5
61919605	PLIOSNAP 9-5 WH	5	3,2 - 4,5	2,5
61919606	PLIOSNAP 9-6 WH	6	3,2 - 4,5	2,5
61919607	PLIOSNAP 9-7 WH	7	3,2 - 4,5	2,5
61919608	PLIOSNAP 9-8 WH	8	3,2 - 4,5	2,5
61919609	PLIOSNAP 9-9 WH	9	3,2 - 4,5	2,5
61919610	PLIOSNAP 9-A WH	A	3,2 - 4,5	2,5
61919611	PLIOSNAP 9-B WH	B	3,2 - 4,5	2,5
61919612	PLIOSNAP 9-C WH	C	3,2 - 4,5	2,5
61919613	PLIOSNAP 9-D WH	D	3,2 - 4,5	2,5
61919614	PLIOSNAP 9-E WH	E	3,2 - 4,5	2,5
61919615	PLIOSNAP 9-F WH	F	3,2 - 4,5	2,5
61919616	PLIOSNAP 9-G WH	G	3,2 - 4,5	2,5
61919617	PLIOSNAP 9-H WH	H	3,2 - 4,5	2,5
61919618	PLIOSNAP 9-I WH	I	3,2 - 4,5	2,5
61919619	PLIOSNAP 9-J WH	J	3,2 - 4,5	2,5
61919620	PLIOSNAP 9-K WH	K	3,2 - 4,5	2,5
61919621	PLIOSNAP 9-L WH	L	3,2 - 4,5	2,5
61919622	PLIOSNAP 9-M WH	M	3,2 - 4,5	2,5
61919623	PLIOSNAP 9-N WH	N	3,2 - 4,5	2,5
61919624	PLIOSNAP 9-O WH	O	3,2 - 4,5	2,5
61919625	PLIOSNAP 9-P WH	P	3,2 - 4,5	2,5
61919626	PLIOSNAP 9-Q WH	Q	3,2 - 4,5	2,5
61919627	PLIOSNAP 9-R WH	R	3,2 - 4,5	2,5
61919628	PLIOSNAP 9-S WH	S	3,2 - 4,5	2,5
61919629	PLIOSNAP 9-T WH	T	3,2 - 4,5	2,5
61919630	PLIOSNAP 9-U WH	U	3,2 - 4,5	2,5
61919631	PLIOSNAP 9-V WH	V	3,2 - 4,5	2,5
61919632	PLIOSNAP 9-W WH	W	3,2 - 4,5	2,5
61919633	PLIOSNAP 9-XWH	X	3,2 - 4,5	2,5
61919634	PLIOSNAP 9-Y WH	Y	3,2 - 4,5	2,5

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

61919635	PLIOSNAP 9-Z WH	Z	3,2 - 4,5	2,5
61919636	PLIOSNAP 9-PLUS WH	+	3,2 - 4,5	2,5
61919637	PLIOSNAP 9-MINUS WH	-	3,2 - 4,5	2,5
61919638	PLIOSNAP 9-PUNKT WH	.	3,2 - 4,5	2,5
61919639	PLIOSNAP 9- DOPPELPUNKT WH	:	3,2 - 4,5	2,5
PLIOSNAP 4 - 6mm²				
61919640	PLIOSNAP 12-0 WH	0	4,5 - 6	4 - 6
61919641	PLIOSNAP 12-1 WH	1	4,5 - 6	4 - 6
61919642	PLIOSNAP 12-2 WH	2	4,5 - 6	4 - 6
61919643	PLIOSNAP 12-3 WH	3	4,5 - 6	4 - 6
61919644	PLIOSNAP 12-4 WH	4	4,5 - 6	4 - 6
61919645	PLIOSNAP 12-5 WH	5	4,5 - 6	4 - 6
61919646	PLIOSNAP 12-6 WH	6	4,5 - 6	4 - 6
61919647	PLIOSNAP 12-7 WH	7	4,5 - 6	4 - 6
61919648	PLIOSNAP 12-8 WH	8	4,5 - 6	4 - 6
61919649	PLIOSNAP 12-9 WH	9	4,5 - 6	4 - 6
61919650	PLIOSNAP 12-A WH	A	4,5 - 6	4 - 6
61919651	PLIOSNAP 12-B WH	B	4,5 - 6	4 - 6
61919652	PLIOSNAP 12-C WH	C	4,5 - 6	4 - 6
61919653	PLIOSNAP 12-D WH	D	4,5 - 6	4 - 6
61919654	PLIOSNAP 12-E WH	E	4,5 - 6	4 - 6
61919655	PLIOSNAP 12-F WH	F	4,5 - 6	4 - 6
61919656	PLIOSNAP 12-G WH	G	4,5 - 6	4 - 6
61919657	PLIOSNAP 12-H WH	H	4,5 - 6	4 - 6
61919658	PLIOSNAP 12-I WH	I	4,5 - 6	4 - 6
61919659	PLIOSNAP 12-J WH	J	4,5 - 6	4 - 6
61919660	PLIOSNAP 12-K WH	K	4,5 - 6	4 - 6
61919661	PLIOSNAP 12-L WH	L	4,5 - 6	4 - 6
61919662	PLIOSNAP 12-M WH	M	4,5 - 6	4 - 6
61919663	PLIOSNAP 12-N WH	N	4,5 - 6	4 - 6
61919664	PLIOSNAP 12-O WH	O	4,5 - 6	4 - 6
61919665	PLIOSNAP 12-P WH	P	4,5 - 6	4 - 6
61919666	PLIOSNAP 12-Q WH	Q	4,5 - 6	4 - 6
61919667	PLIOSNAP 12-R WH	R	4,5 - 6	4 - 6
61919668	PLIOSNAP 12-S WH	S	4,5 - 6	4 - 6
61919669	PLIOSNAP 12-T WH	T	4,5 - 6	4 - 6
61919670	PLIOSNAP 12-U WH	U	4,5 - 6	4 - 6
61919671	PLIOSNAP 12-V WH	V	4,5 - 6	4 - 6

61919400	DATENBLATT
Gültig ab: 08.04.2025	Bezeichnungsringe PLIOSNAP

61919672	PLIOSNAP 12-W WH	W	4,5 - 6	4 - 6
61919673	PLIOSNAP 12-XWH	X	4,5 - 6	4 - 6
61919674	PLIOSNAP 12-Y WH	Y	4,5 - 6	4 - 6
61919675	PLIOSNAP 12-Z WH	Z	4,5 - 6	4 - 6
61919676	PLIOSNAP 12-PLUS WH	+	4,5 - 6	4 - 6
61919677	PLIOSNAP 12-MINUS WH	-	4,5 - 6	4 - 6
61919678	PLIOSNAP 12-PUNKT WH	.	4,5 - 6	4 - 6
61919679	PLIOSNAP 9-DOPPELPUNKT WH	:	4,5 - 6	4 - 6

Handelsware, kein Lapp-Produkt.

