

61751611	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® ELÖ glatt	

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® ELÖ glatt besteht aus einem Weich -PVC- Mantel mit eingeschweißter Hart- PVC- Spirale. Die Innenwand ist glatt, dadurch können Kabel, Leitungen und Einzeladern einfacher eingezogen werden. Aufgrund seiner Flexibilität, Druckfestigkeit und ÖL-Beständigkeit kann der Schuttschlauch unter anderem im Maschinen-, Fahrzeug-, und Automatenbau eingesetzt werden



Material: Mantel – weich PVC
Spirale – hart PVC

Eigenschaften: Sehr flexibel
Glatte Innenwand
Bruchfest 120kg/100mm
Torsionsstabil

Beständig: Gegen Öle

Temperaturbereich: - 20° bis + 70° C

Farbe: Grün (RAL 6001)

Norm Referenz:



Bemerkung: Selbstverlöschend

Schutzart: IP 67 bis IP 69K

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
			innen	außen	
6175 1611	SILVYN® ELÖ glatt	12	10	14,2	50
6175 1621	SILVYN® ELÖ glatt	16	12	17,8	50
6175 1631	SILVYN® ELÖ glatt	20	16	21,1	70
6175 1641	SILVYN® ELÖ glatt	25	21	26,4	90
6175 1661	SILVYN® ELÖ glatt	32	26,5	33,1	140
6175 1671	SILVYN® ELÖ glatt	40	35,4	41,8	190
6175 1681	SILVYN® ELÖ glatt	50	40	47,9	240
6175 1691	SILVYN® ELÖ glatt	63	51,3	59,7	270

Ersteller: M. Auch /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751611DE Version: 01	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61751611	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® ELÖ glatt	

Verschraubungen/Zubehör: SILVYN® MPC-M
SILVYN® MPC 90° M
SILVYN® MPC 45° M
SILVYN® MPC
SILVYN® MPC 90°

Zuordnungstabellen:

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung Gerade metrisch	 Schlauch-Verschraubung 90° Winkel metrisch	 Schlauch-Verschraubung 45° Winkel metrisch
SILVYN® ELÖ 12	MPC-M 16x1,5/1		
SILVYN® ELÖ 16	MPC-M 16x1,5/2	MPC 90° M 16x1,5	
SILVYN® ELÖ 16	MPC-M 20x1,5/1	MPC 90° M 20x1,5/1	MPC 45° M 20x1,5/1
SILVYN® ELÖ 20	MPC-M 20x1,5/2	MPC 90° M 20x1,5/2	MPC 45° M 20x1,5/2
SILVYN® ELÖ 25	MPC-M 25x1,5	MPC 90° M 25x1,5	MPC 45° M 25x1,5
SILVYN® ELÖ 32	MPC-M 32x1,5/2	MPC 90° M 32x1,5	MPC 45° M 32x1,5
SILVYN® ELÖ 40	MPC-M 40x1,5	MPC 90° M 40x1,5	
SILVYN® ELÖ 50	MPC-M 50x1,5		
SILVYN® ELÖ 63	MPC-M 63x1,5		

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung Gerade PG	 Schlauch-Verschraubung 90° Winkel PG
SILVYN® ELÖ 12	MPC PG 9	
SILVYN® ELÖ 16	MPC PG 11	MPC 90° PG 11
SILVYN® ELÖ 16	MPC PG 13,5	MPC 90° PG 13,5
SILVYN® ELÖ 20	MPC PG 16	MPC 90° PG 16
SILVYN® ELÖ 25	MPC PG 21	MPC 90° PG 21
SILVYN® ELÖ 32	MPC PG 29	MPC 90° PG 29
SILVYN® ELÖ 40	MPC PG 36	MPC 90° PG 36
SILVYN® ELÖ 50	MPC PG 42	
SILVYN® ELÖ 63	MPC PG 48	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Auch /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751611DE Version: 01	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------