

Bedienungsanleitung / Instruction sheet / 安装说明
SKINDICHT® ME-M ATEX DE/GB/CN


CE 0637 II 2G Ex eb IIC Gb II 1D Ex ta IIIC Da IECEx IBE 13.0028X
 II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da IBEExU03 ATEX 1010X
 Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Artikel Part 物料型号	Für Gewindebohrung nach EN 50262 For threaded holes acc. EN 50262 螺纹孔径依据 EN 50262	Drehmoment M Torque M 锁紧力矩 M (Nm)
SKINDICHT® ME-M 12/16 ATEX	M12x1,5	7
SKINDICHT® ME-M 16/20 ATEX	M16x1,5	7
SKINDICHT® ME-M 20/25 ATEX	M20x1,5	12
SKINDICHT® ME-M 25/32 ATEX	M25x1,5	12
SKINDICHT® ME-M 32/40 ATEX	M32x1,5	17
SKINDICHT® ME-M 40/50 ATEX	M40x1,5	17
SKINDICHT® ME-M 50/63 ATEX	M50x1,5	20

Schutzart / IP-Protection / IP 防护等级: IP66 / IP68 nach / acc. to / 依据 EN 60529.
Temperaturbereich / Temperature range / 温度范围: -30°C bis / up to / 至 +90°C.

Montage / Assembly / 组装:

SKINDICHT® ME-M-ATEX in Gehäuse einschrauben (A), (Drehmoment M).
 Screw SKINDICHT® ME-M-ATEX into housing (A), (Torque M).
 通过螺纹（力矩M）将SKINDICHT® ME-M-ATEX固定于机壳（A）



Hinweis / Note / 注意事项:

- Es darf jeweils nur eine Erweiterung zwischen Gehäuse und Verschraubung verwendet werden. Verschachtelungen sind nicht zulässig.
 Just the application of one extension between housing and gland is allowed. 只允许在外壳和夹套之间使用一个扩径器。
- Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
 The O-ring must be undamaged at multiple use. O型密封圈在重复使用时需确保完好无损
- Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
 If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit. 如果此袋的内容物将被分为两个或两个以上的单元，则必须在每个包装单元中放置一份此说明书的副本。

Verwendungshinweis / Specific conditions of safety use / 安全使用条件:

使用工作温度不超过+90°C。

CE 0637

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Document no.: CE52104580EN - 01/12/20
Manufacturer: U.I. Lapp GmbH
 Schulze-Delitzsch-Str. 25
 70565 Stuttgart
 Germany

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product/ object description: SKINDICHT® ME-M ATEX
Product/ object name: SKINDICHT® ME-M ATEX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/34/EU

Approval-No. : IBEExU03ATEX1010
 IECEx IBE 13.0028X

References to other technical specifications: EN IEC 60079-0:2018
 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
 EN 60079-31:2014
 IEC 60079-0:2017
 IEC 60079-7:2015/A1:2017
 IEC 60079-31:2013

Signed for and on behalf of: U.I. Lapp GmbH
Place of issue: Stuttgart / Germany
Date of issue: 01/12/2020
Signatory's name: i.A. Daniel Müller
Signatory's title: Deputy ATEX responsible

Signature: