

Beschreibung

- Kontakte für einpolige Rundsteckverbinder, für mobile Energieverteilungen, Elektromotoren und Generatoren
- Als Axialschraubanschluss und Gewinde für Kabelschuh verfügbar
- Klemmbereich 35mm² bis 240mm²
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Gehäuse und Kabelverschraubungen sind separat erhältlich

**Produktvarianten**

Artikel-Nr.	381167927	381167928	381167929	381167930
Benennung	EPIC POWERLOCK 2.0 DP M12	EPIC POWERLOCK 2.0 SP M12	EPIC POWERLOCK 2.0 DC AS	EPIC POWERLOCK 2.0 SC AS
Bauart	Gewinde für Kabelschuh	Gewinde für Kabelschuh	Axialschraubanschluss	Axialschraubanschluss
Verwendung	Senke	Quelle	Senke	Quelle
Klemmbereich	M12 x 13mm	M12 x 13mm	35mm ² – 240mm ²	35mm ² – 240mm ²
Anzugsmoment	30 Nm	30 Nm	160 Nm	160 Nm
Abbildung				

Allgemeine Kennwerte

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstrom	660 A
Steckzyklen	500
Temperaturbereich	-25°C bis +125°C
Kontakt Material / Oberfläche	Kupferlegierung, versilbert

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.