







Montageanleitung / Assembly instruction
EPIC® H-A 3 AGSV mit SKINTOP®
EPIC® H-A 3 AGSV with SKINTOP®



Siehe Montageanleitung für Einsatz
 See installation instruction for insert



Gehäuse Housing	SW	Anzugsdrehmoment Tightening torque [Nm]
EPIC® H-A 3 AGSV Pg11	22	2,5
EPIC® H-A 3 AGSV M20	25	6



Gültig für / valid for:

- 10424600 EPIC® H-A 3 AGSV Pg11 with SKINTOP®
- 19421900 EPIC® H-A 3 AGSV M20 with SKINTOP®

Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
 If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Sicherheitsinformationen / Safety informations:

- **ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**
- **CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**
- **ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT** ■