

38119455	DATENBLATT	
Gültig ab: 14.08.2025	EPIC® H-Q AG	

Beschreibung

- Das Anbaugehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Mit offenem Boden für die Leitungseinführung ins Gehäuse bzw. in den Schaltschrank.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Zentralbügel aus Kunststoff.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-Q
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Zentralbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Polycarbonat
Bügel	Polyamid


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: TODV1/BU EPIC Freigegeben: FICE1/BU EPIC	Dokument: DB38119455DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

38119455	DATENBLATT	
Gültig ab: 14.08.2025	EPIC® H-Q AG	

Technische Zeichnungen



Plattenausschnitt



UV-beständig



Halogenfrei



Hitzebeständig



Kältebeständig



Korrosionsbeständig

Anwendungsgebiete

Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen. Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: TODV1/BU EPIC Freigegeben: FICE1/BU EPIC	Dokument: DB38119455DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------