

0153052	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 01.04.2019	<b>DIN Ausgleichsleitung KP 5-022 L-CY 2x0,22</b>	

## Verwendung

Die Ausgleichsleitung KP 5-022 L-CY 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> ist eine PVC-isolierte Leitung zur Übertragung der Thermospannung von PtRh/Pt Thermoelementen. Sie ist für die flexible Verwendung und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen geeignet und darf im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des max. zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt werden. Das Kupfergeflecht schirmt die Leitung gegen elektromagnetische Störstrahlung ab.

## Aufbau

Leiteraufbau	0,22 mm <sup>2</sup> (7 x 0,20 mm)	
Leitermaterial	RCB/SCB Legierung, Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 43722	
	Positiver Leiter:	Cu (Kupfer)
	Negativer Leiter:	CuNi (Kupfernickel)
Aderisolation	PVC-Mischung	
Aderfarben	Plusleiter:	rot
	Minusleiter:	weiß
Verseilung	Adern gemeinsam verseilt	
Innenmantel	PVC-Mischung, Farbe:	weiß
Abschirmung	verzinntes Kupfergeflecht	
Außenmantel	PVC-Mischung, Farbe:	weiß

## Elektrische Eigenschaften

Grenzabweichung Klasse 2      ±60 µV (±5,0 °C) / Messstellentemperatur +1000 °C

## Mechanische und thermische Eigenschaften

Temperaturbereich	gelegentlich bewegt:	-5 °C bis +70 °C
Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt:	15 x Leitungsdurchmesser
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2	

Ersteller: TOME/PCM Freigegeben: ALTE/PDC	Dokument: DB0153052DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	--------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE